

Transmisor de pared Bluetooth de 1 elemento



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
crema brillante	2461 01	1	02	4010337110712
blanco brillante	2461 03	1	02	4010337101598
blanco mate	2461 27	1	02	4010337101604
antracita	2461 28	1	02	4010337101611
color aluminio	2461 26	1	02	4010337101628
negro mate	2461 005	1	02	4010337101635
gris mate	2461 015	1	02	4010337110729

Características

- Radiotransmisor para la transmisión de comandos de conmutación, regulación y para persianas a receptores inalámbricos del sistema inalámbrico Bluetooth.
- Dispositivo sin pilas y sin suministro de tensión externo. La energía de envío se genera a partir de energía mecánica pulsando la tecla basculante.

- Configuración mediante la aplicación a través de NFC.

Datos técnicos

Radiofrecuencia:	2,402 - 2,480 GHz
Protocolo de transmisión inalámbrica:	Bluetooth® Low Energy (BLE)
Interfaz:	NFC
Alcance	
- Al aire libre:	Hasta 75 m
- En edificios:	aprox. 10 m
Temperatura ambiente:	-25 °C a +65 °C
Humedad del aire:	0 al 95 %, (sin condensación)

Notes

- Montaje en caja de mecanismo o en superficies planas y niveladas mediante tornillos o adhesivo.
 - Este producto no es compatible con eNet. Los emisores Gira Bluetooth son compatibles con actuadores de terceros.
-

En la entrega

- El transmisor de pared inalámbrico, la placa de montaje, la lámina adhesiva (protección visual para superficies de cristal) y los puntos adhesivos para el montaje en superficies lisas y niveladas se incluyen en el volumen de suministro.
-