

Transmisor de pared Bluetooth de 2 elementos



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
crema brillante	2462 01	1	02	4010337110736
blanco brillante	2462 03	1	02	4010337101642
blanco mate	2462 27	1	02	4010337101659
antracita	2462 28	1	02	4010337101680
color aluminio	2462 26	1	02	4010337101673
negro mate	2462 005	1	02	4010337101666
gris mate	2462 015	1	02	4010337110743

Características

- Radiotransmisor para la transmisión de comandos de conmutación, regulación y para persianas a receptores inalámbricos del sistema inalámbrico Bluetooth.
- Dispositivo sin pilas y sin suministro de tensión externo. La energía de envío se genera a partir de energía mecánica pulsando la tecla basculante.

- Configuración mediante la aplicación a través de NFC.

Datos técnicos

Radiofrecuencia:	2,402 - 2,480 GHz
Protocolo de transmisión inalámbrica:	Bluetooth® Low Energy (BLE)
Interfaz:	NFC
Alcance	
- Al aire libre:	Hasta 75 m
- En edificios:	aprox. 10 m
Temperatura ambiente:	-25 °C a +65 °C
Humedad del aire:	0 al 95 %, (sin condensación)

Notes

- Montaje en caja de mecanismo o en superficies planas y niveladas mediante tornillos o adhesivo.
 - Este producto no es compatible con eNet. Los emisores Gira Bluetooth son compatibles con actuadores de terceros.
-

En la entrega

- El transmisor de pared inalámbrico, la placa de montaje, la lámina adhesiva (protección visual para superficies de cristal) y los puntos adhesivos para el montaje en superficies lisas y niveladas se incluyen en el volumen de suministro.
-