








Transmisor de pared Bluetooth® de 2 elementos



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 blanco crema brillante	2462 01	1	02	4010337110736
 blanco brillante	2462 03	1	02	4010337101642
 blanco mate	2462 27	1	02	4010337101659
 antracita	2462 28	1	02	4010337101680
 color aluminio	2462 26	1	02	4010337101673
 negro mate	2462 005	1	02	4010337101666
 gris mate	2462 015	1	02	4010337110743

Características

- Radiotransmisor para emitir comandos de conmutación, regulación o persiana a receptores inalámbricos Bluetooth® del System 3000 o de otros proveedores, p. ej., Casambi.
- Dispositivo sin pilas y sin alimentación eléctrica externa. La energía de transmisión se genera con energía mecánica mediante la activación de la tecla basculante.

- Configuración por aplicación o NFC.

Datos técnicos

Radiofrecuencia:	2,402 - 2,480 GHz
Protocolo de transmisión inalámbrica:	Bluetooth® Low Energy (BLE)
Interfaz:	NFC
Alcance	
- Al aire libre:	Hasta 75 m
- En edificios:	aprox. 10 m
Temperatura ambiente:	de -25 °C a +65 °C
Humedad del aire:	del 0 al 95 %, (sin condensación)

Notes

- Montaje en caja o en superficies planas y niveladas mediante tornillos o adhesivo.
 - Este producto no es compatible con eNet.
-

En la entrega

- El radioemisor de pared, la placa de fondo, la lámina adhesiva (protección visual para superficies de cristal) y los puntos adhesivos para el montaje en superficies lisas y niveladas se incluyen en el volumen de suministro.
-