

## Barra de bornes de 6 elementos de 230 V~



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
	2479 00	1	02	4010337110187

### Características

- Regleta de terminales para el cableado de reguladores de temperatura ambiente y actuadores térmicos.

### Datos técnicos

Consumo de potencia:	230 V, 50 VA
Fusible	
- 230 V:	T4AH
Número	
- Zonas de calefacción:	6
- Regulador de temperatura ambiente:	máx. 6
- Actuadores:	máx. 15
Corriente de conexión	
- por actuador:	máx. 500 mA
Carga nominal	
- Todos los accionamientos:	máx. 24 W
Potencia de conmutación	
- Control de bombas:	2 A / 200 VA inductivo
Conexiones	
- Control de bombas:	1
- Conmutación calefacción/refrigeración:	1
- Temporizador externo:	1
- Regulador de temperatura ambiente:	6
- Alimentación eléctrica de 230 V:	1
Sentido de actuación:	NC
Modo de actuación:	Tipo 1 / tipo 1.C
Clase de protección:	II

Humedad ambiental: 80 % sin condensación

Temperatura ambiente: 0 a +50 °C

Sección de conductor embornable: 0,2 a 1,5 mm<sup>2</sup>

---

## Dimensiones en mm

B 326,5

Al 90

Pr 50

---