



## Mecanismo de interruptor basculante 10 AX 250 V~ interruptor en serie



| Especificación   | Ref.    | UE     | SP | EAN           |
|--|---------|--------|----|---------------|
|  con garras de fijación  | 3105 00 | 10/100 | 01 | 4010337038856 |
|  sin garras de fijación | 3815 00 | 10     | 01 | 4010337038863 |

### Características

- También se puede utilizar con tecla basculante de 1 elemento.

### Datos técnicos

#### Profundidad de instalación

- 3105 00: 32 mm  
- 24 mm: 23 mm

#### Sección de conexión

- para conductores rígidos y flexibles de hasta: 2,5 mm<sup>2</sup>

#### Potencia nominal

- LEDi/ CFLi: 100 W