

Interruptor basculante 10 AX 250 V~ con campo de rotulación
Interruptor de commutación universal



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
gris	3106 31	1	14	4010337124054

Características

- Plástico: termoplástico sin halógenos, resistente golpes y roturas o también policarbonato.
- El interruptor basculante flotante permite el posicionamiento automático y preciso de la tecla basculante en el marco cobertor.
- Se puede comprobar la tensión desde delante.
- La longitud de pelado unificada (11 mm) para interruptores y bases de enchufe garantiza una mayor rapidez y eficiencia en el montaje.
- Posibilidad de utilizar material conductor tanto rígido como flexible.
- Palanca de liberación de fácil acceso.
- Base de termoplástico resistente a la rotura.
- Los elementos de iluminación LED estándar se pueden instalar desde delante.
- En función del interruptor, girando 180° el elemento de iluminación se puede alternar entre iluminación de control e iluminación continua.
- En superficie protegido del agua IP66

Datos técnicos

Sección de conexión
- para conductores rígidos y flexibles de hasta:

2,5 mm²

Potencia nominal
- LEDi/ CFLi: 100 W

Notes

- También se puede conectar con iluminación.

En la entrega

- Se adjunta placa de rotulación en blanco.