




## Mecanismo de interruptor basculante 10 AX 250 V~ interruptor en cruz



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 con garras de fijación	3107 00	10/100	01	4010337039174
 sin garras de fijación	3817 00	10	01	4010337039181

### Datos técnicos

#### Profundidad de instalación

- 3107 00:	32 mm
- 3817 00:	23 mm

#### Sección de conexión

- para conductores rígidos y flexibles de hasta:	2,5 mm <sup>2</sup>
--	---------------------

#### Potencia nominal

- LEDi/ CFLi:	100 W
---------------	-------

### Notes

- También se puede conectar con iluminación.