




## Mecanismo de interruptor basculante 10 AX 250 V~ Interruptor de conmutación de 2 elementos



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 con garras de fijación	3108 00	10	01	4010337038979
 sin garras de fijación	3818 00	10	01	4010337038757

### Datos técnicos

Profundidad de instalación:	32 mm
Sección de conexión - para conductores rígidos y flexibles de hasta:	2,5 mm <sup>2</sup>
Potencia nominal - LEDi/ CFLi:	100 W