

**Interruptor de control basculante 10 AX 250 V~  
con campo de rotulación y elemento de iluminación LED naranja de 230 V~  
Interruptor de desconexión de 2 polos**



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 gris	3112 30	10	14	4010337123873

## Características

- Con elemento de iluminación LED naranja.
- Plástico: termoplástico sin halógenos, resistente golpes y roturas o también policarbonato.
- El interruptor basculante flotante permite el posicionamiento automático y preciso de la tecla basculante en el marco cobertor.
- Se puede comprobar la tensión desde delante.
- La longitud de pelado unificada (11 mm) para interruptores y bases de enchufe garantiza una mayor rapidez y eficiencia en el montaje.
- Posibilidad de utilizar material conductor tanto rígido como flexible.
- Palanca de liberación de fácil acceso.
- Base de termoplástico resistente a la rotura.
- Los elementos de iluminación LED estándar se pueden instalar desde delante.
- En función del interruptor, girando 180° el elemento de iluminación se puede alternar entre iluminación de control e iluminación continua.
- Montaje en superficie protegido del agua IP44

## Datos técnicos

Sección de conexión  
- para conductores rígidos y flexibles de hasta:

2,5 mm<sup>2</sup>

Potencia nominal  
- LEDi/ CFLi:

100 W

## Notes

- También se puede conectar con iluminación.

## En la entrega

- Se adjunta la placa de rotulación "Heizung Ein/Aus".
  - Se añade la entrada para cables de 2 elementos (entrada doble).
  - El elemento de iluminación LED naranja de 230 V~ 0,5 mA va incluido en el volumen de suministro.
-