




Mecanismo de interruptor de control basculante
10 AX 250 V~ con elemento de iluminación LED naranja 230 V~ interruptor en serie



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 con garras de fijación	3115 00	10	01	4010337064473
 sin garras de fijación	3825 00	1	01	4010337038900

Datos técnicos

Profundidad de instalación

- 3115 00:	32 mm
- 3825 00:	23 mm

Sección de conexión

- para conductores rígidos y flexibles de hasta:	2,5 mm ²
--	---------------------

Potencia nominal

- LEDi/ CFLi:	100 W
---------------	-------