




**Mecanismo de interruptor de control basculante de 10 AX 250 V~
con elemento de de iluminación LED naranja 230 V~
interruptor de conmutación universal**



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 con garras de fijación	3116 00	10/100	01	4010337038955
 sin garras de fijación	3826 00	10	01	4010337039037

Datos técnicos

Profundidad de instalación

- 3116 00:	32 mm
- 3826 00:	23 mm

Sección de conexión

- para conductores rígidos y flexibles de hasta:	2,5 mm ²
--	---------------------

Potencia nominal

- LEDi/ CFLi:	100 W
---------------	-------

Notes

- También se puede conectar con iluminación.