


**Interruptor de control basculante 10 AX de 250 V~  
con campo de rotulación  
Interruptor de conmutación universal**



| Especificación  | Ref.    | UE | SP | EAN           |
|---|---------|----|----|---------------|
|  gris | 3116 31 | 1  | 14 | 4010337123842 |

#### Características

- Con elemento de iluminación LED naranja.
- Plástico: termoplástico sin halógenos, resistente golpes y roturas o también policarbonato.

#### Datos técnicos

Sección de conexión  
- para conductores rígidos y flexibles de hasta: 2,5 mm<sup>2</sup>

Potencia nominal  
- LEDi/ CFLi: 100 W

#### Notes

- También se puede conectar con iluminación.

#### En la entrega

- Se adjunta la placa de rotulación "Calefacción ON/OFF", "VERWARMING AAN/UIT".
- Se añade la entrada para cables de 2 elementos (entrada doble).