

Mecanismo de interruptor de control con pulsador 10 AX 250 V-Interruptor de desconexión de 2 polos



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 con garras de fijación	3122 00	1	01	4010337038726
 sin garras de fijación	3842 00	1	01	4010337064381

Datos técnicos

Profundidad de instalación

- 3122 00:	32 mm
- 3842 00:	23 mm

Sección de conexión

- para conductores rígidos y flexibles de hasta:	2,5 mm ²
--	---------------------

Potencia nominal

- LEDi/ CFLi:	100 W
---------------	-------

Notes

- Girando el mecanismo LED 180°, se puede conectar también con iluminación.

En la entrega

- Elemento de iluminación LED 230 V~, 0,5 mA incluido en el volumen de suministro.