



Mecanismo de interruptor de control con pulsador 10 AX 250 V-Interruptor de desconexión de 2 polos



| Especificación | Ref. | UE | SP | EAN |
|--|---------|----|----|---------------|
|  con garras de fijación | 3122 00 | 1 | 01 | 4010337038726 |
|  sin garras de fijación | 3842 00 | 1 | 01 | 4010337064381 |

Datos técnicos

Profundidad de instalación

| | |
|------------|-------|
| - 3122 00: | 32 mm |
| - 3842 00: | 23 mm |

Sección de conexión

| | |
|--|---------------------|
| - para conductores rígidos y flexibles de hasta: | 2,5 mm ² |
|--|---------------------|

Potencia nominal

| | |
|---------------|-------|
| - LEDi/ CFLi: | 100 W |
|---------------|-------|

Notes

- Girando el mecanismo LED 180°, se puede conectar también con iluminación.

En la entrega

- Elemento de iluminación LED 230 V~, 0,5 mA incluido en el volumen de suministro.