

Pulsador basculante 10 A de 250 V~ con campo de rotulación
Contacto normalmente abierto de 1 polo con contacto de señalización aparte



| Especificación | Ref. | UE | SP | EAN |
|---|---------|----|----|---------------|
|  gris | 3152 31 | 1 | 14 | 4010337124085 |

Características

- Plástico: termoplástico sin halógenos, resistente golpes y roturas o también policarbonato.
- El interruptor basculante flotante permite el posicionamiento automático y preciso de la tecla basculante en el marco cobertor.
- Se puede comprobar la tensión desde delante.
- La longitud de pelado unificada (11 mm) para interruptores y bases de enchufe garantiza una mayor rapidez y eficiencia en el montaje.
- Posibilidad de utilizar material conductor tanto rígido como flexible.
- Palanca de liberación de fácil acceso.
- Base de termoplástico resistente a la rotura.
- Los elementos de iluminación LED estándar se pueden instalar desde delante.
- En función del interruptor, girando 180° el elemento de iluminación se puede alternar entre iluminación de control e iluminación continua.
- En superficie protegido del agua IP66

Datos técnicos

Sección de conexión
- para conductores rígidos y flexibles de hasta: 2,5 mm²

Notes

- También se puede conectar con iluminación.

En la entrega

- Se adjunta placa de rotulación en blanco.
- Se incluyen placas de rotulación con los símbolos "Luz", "Timbre" y "Puerta".