


**Pulsador basculante 10 A de 250 V~ con campo de rotulación  
Contacto inversor, 1 polo**

Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 gris	3156 31	1	14	4010337124115

**Características**

- Plástico: termoplástico sin halógenos, resistente golpes y roturas o también policarbonato.
- El interruptor basculante flotante permite el posicionamiento automático y preciso de la tecla basculante en el marco cobertor.
- Se puede comprobar la tensión desde delante.
- La longitud de pelado unificada (11 mm) para interruptores y bases de enchufe garantiza una mayor rapidez y eficiencia en el montaje.
- Posibilidad de utilizar material conductor tanto rígido como flexible.
- Palanca de liberación de fácil acceso.
- Base de termoplástico resistente a la rotura.
- Los elementos de iluminación LED estándar se pueden instalar desde delante.
- En función del interruptor, girando 180° el elemento de iluminación se puede alternar entre iluminación de control e iluminación continua.
- En superficie protegido del agua IP66

**Datos técnicos**

Sección de conexión  
- para conductores rígidos y flexibles de hasta: 2,5 mm<sup>2</sup>

**Notes**

- También se puede conectar con iluminación.

**En la entrega**

- Se adjunta placa de rotulación en blanco.
- Se incluyen placas de rotulación con los símbolos "Luz", "Timbre" y "Puerta".