








Tecla basculante con visor de control y símbolo Base de enchufe



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 blanco crema brillante	3291 01	1	01	4010337067108
 blanco brillante	3291 03	10	01	4010337067115
 blanco mate	3291 27	1	01	4010337067139
 antracita	3291 28	1	11	4010337067146
 color aluminio	3291 26	1	11	4010337067122
 negro mate	3291 005	1	11	4010337067092

Características

- El interruptor basculante flotante permite el posicionamiento automático y preciso de la tecla basculante en el marco cobertor.
- Fijación rápida (3,5 vueltas por garra de fijación).
- Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de tornillo PZ1 / ranura / PH.
- Se puede comprobar la tensión desde delante.
- La longitud de pelado unificada (11 mm) para interruptores y bases de enchufe garantiza una mayor rapidez y eficiencia en el montaje.
- Posibilidad de utilizar material conductor tanto rígido como flexible.
- Palanca de liberación de fácil acceso.

- Base de termoplástico resistente a la rotura.
 - Los elementos de iluminación LED estándar se pueden instalar desde delante.
 - En función del interruptor, girando 180° el elemento de iluminación se puede alternar entre iluminación de control e iluminación continua.
-

Notes

- Para bases de enchufe conmutables.
-