




## Tecla basculante con campo de rotulación



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 blanco brillante	3299 66	1	13	4010337096771
 antracita	3299 67	1	13	4010337096788
 color aluminio	3299 65	1	13	4010337096764

### Características

- Plástico: termoplástico sin halógenos, resistente golpes y roturas o también policarbonato.
- El interruptor basculante flotante permite el posicionamiento automático y preciso de la tecla basculante en el marco cobertor.
- Se puede comprobar la tensión desde delante.
- La longitud de pelado unificada (11 mm) para interruptores y bases de enchufe garantiza una mayor rapidez y eficiencia en el montaje.
- Posibilidad de utilizar material conductor tanto rígido como flexible.
- Palanca de liberación de fácil acceso.
- Base de termoplástico resistente a la rotura.
- Los elementos de iluminación LED estándar se pueden instalar desde delante.
- En función del interruptor, girando 180° el elemento de iluminación se puede alternar entre iluminación de control e iluminación continua.
- Empotrable protegido del agua IP44

### Notes

- Protección antirrobo mediante pieza de fijación enroscable opcional. Esto elimina la necesidad de fijar el marco cobertor con tacos.

### En la entrega

- Hay disponibles un campo de rotulación en blanco y campos de rotulación con los símbolos "Luz", "Timbre" y "Puerta".

## Dimensiones en mm

Altura de la etiqueta de rotulación:

Al 12

---