




## Mecanismo de interruptor basculante 10 AX 250 V~ interruptor en serie



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 con garras de fijación	3105 00	10/100	01	4010337038856
 sin garras de fijación	3815 00	10	01	4010337038863

### Características

- También se puede utilizar con tecla basculante de 1 elemento.

### Datos técnicos

#### Profundidad de instalación

- 3105 00: 32 mm  
- 24 mm: 23 mm

#### Sección de conexión

- para conductores rígidos y flexibles de hasta: 2,5 mm<sup>2</sup>

#### Potencia nominal

- LEDi/ CFLi: 100 W