




Mecanismo de interruptor basculante 10 AX 250 V~ interruptor de conmutación universal



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 con garras de fijación	3106 00	10/100	21	4010337038931
 sin garras de fijación	3816 00	10	21	4010337038948

Datos técnicos

Profundidad de instalación

- 3106 00:	32 mm
- 3816 00:	23 mm

Sección de conexión

- para conductores rígidos y flexibles de hasta:	2,5 mm ²
--	---------------------

Potencia nominal

- LEDi/ CFLi:	100 W
---------------	-------

Notes

- También se puede conectar con iluminación.