

Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con mecanismo girado 30° y protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus), sin garras de fijación System 55



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 blanco crema brillante	4418 01	1/5	01	4010337094920
 blanco brillante	4418 03	1/5	01	4010337094944
 blanco mate	4418 27	1/5	01	4010337094999
 antracita	4418 28	1/5	11	4010337095026
 color aluminio	4418 26	1/5	11	4010337094982
 negro mate	4418 005	1/5	11	4010337094913
 gris mate	4418 015	1/5	11	4010337094937

Datos técnicos

Profundidad de instalación:	32 mm
Material conductor:	rígido y flexible
Sección de conexión - Para conductores de:	1,5 mm ² a 2,5 mm ²

Temperatura ambiente

- protección ampliada contra contacto accidental: de 0 °C a +45 °C

Notes

- Con mayor presión de apriete del estribo de toma de tierra comprobado según la TNO (Organización Holandesa para la Investigación Científica Aplicada)
 - Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) según IEC 60884-1.
-