








**Base de enchufe SCHUKO de 16 A y 250 V~con luz piloto y campo de rotulación
System 55**



| Especificación | Ref. | UE | SP | EAN |
|---|----------|-----|----|---------------|
|  blanco crema brillante | 4452 01 | 1/5 | 01 | 4010337094630 |
|  blanco brillante | 4452 03 | 1/5 | 01 | 4010337094654 |
|  blanco mate | 4452 27 | 1/5 | 01 | 4010337094678 |
|  antracita | 4452 28 | 1/5 | 11 | 4010337094685 |
|  color aluminio | 4452 26 | 1/5 | 11 | 4010337094661 |
|  negro mate | 4452 005 | 1/5 | 11 | 4010337094623 |
|  gris mate | 4452 015 | 1/5 | 11 | 4010337094647 |

Características

- El anillo de fijación está conectado a tierra con las garras de fijación y con tornillos de garras.
- Fijación rápida (aprox. 3,5 vueltas por garra de fijación).

- Garras de expansión encapsuladas.
- Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH.
- Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja.
- Menor profundidad de montaje.
- Palanca de liberación grande y ergonómica.
- Sólido arco de conexión a tierra con pasadores macizos de conexión a tierra.
- Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión.
- Base de termoplástico resistente a la rotura.

Datos técnicos

| | |
|-----------------------------|---|
| Profundidad de instalación: | 29 mm |
| Material conductor: | rígido y flexible |
| Sección de conexión | |
| - Para conductores de: | 1,5 mm ² a 2,5 mm ² |

En la entrega

- La lámpara de señalización está incluida en la entrega.
 - Se adjunta la placa de rotulación "EDV".
-