


**Base de enchufe SCHUKO de 16 A y 250 V~ con luz piloto verde y campo de rotulación con cubierta roja e inscripción "WSV"(otro sistema de alimentación de seguridad)**



| Especificación  | Ref.     | UE  | SP | EAN           |
|---|----------|-----|----|---------------|
|  rojo brillante | 4452 108 | 1/5 | 01 | 4010337093527 |

## Características

- El anillo de fijación está conectado a tierra con las garras de fijación y con tornillos de garras.
- Fijación rápida (aprox. 3,5 vueltas por garra de fijación).
- Garras de expansión encapsuladas.
- Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH.
- Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja.
- Menor profundidad de montaje.
- Palanca de liberación grande y ergonómica.
- Sólido arco de conexión a tierra con pasadores macizos de conexión a tierra.
- Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión.
- Base de termoplástico resistente a la rotura.

## Datos técnicos

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Profundidad de instalación: | 29 mm                                     |
| Material conductor:         | rígido y flexible                         |
| Sección de conexión         |   |
| - Para conductores de:      | 1,5 mm <sup>2</sup> a 2,5 mm <sup>2</sup> |

## Notes

- Los casquillos de las bases de enchufe SCHUKO están codificados con colores.

## En la entrega

- Se adjunta la placa de rotulación "EDV".

---