

**Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con la inscripción "EDV"
Sistema 55**



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 blanco crema brillante	4458 01	1/5	01	4010337093176
 blanco brillante	4458 03	1/5	01	4010337093190
 blanco mate	4458 27	1/5	01	4010337093213
 antracita	4458 28	1/5	11	4010337093220
 color aluminio	4458 26	1/5	11	4010337093206
 negro mate	4458 005	1/5	11	4010337093169
 gris mate	4458 015	1/5	11	4010337093183

Características

- El anillo de fijación está conectado a tierra con las garras de fijación y con tornillos de garras.
- Fijación rápida (aprox. 3,5 vueltas por garra de fijación).

- Garras de expansión encapsuladas.
- Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH.
- Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja.
- Menor profundidad de montaje.
- Palanca de liberación grande y ergonómica.
- Sólido arco de conexión a tierra con pasadores macizos de conexión a tierra.
- Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión.
- Base de termoplástico resistente a la rotura.

Datos técnicos

Profundidad de instalación:	29 mm
Material conductor:	rígido y flexible
Sección de conexión	
- Para conductores de:	1,5 mm ² a 2,5 mm ²

Notes

- Con mayor presión de apriete del estribo de toma de tierra comprobado según la TNO (Organización Holandesa para la Investigación Científica Aplicada)
-