

**Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con campo de rotulación y protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) (IP20)
TX_44**



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 blanco	4462 66	1/5	13	4010337093497
 antracita	4462 67	1/5	13	4010337093503
 color aluminio	4462 65	1/5	13	4010337093480

Datos técnicos

Profundidad de instalación:	32 mm
Sección de conexión - Para conductores de:	1,5 mm ² a 2,5 mm ²
Temperatura ambiente - protección ampliada contra contacto accidental:	de 0 °C a 45 °C

Notes

- No apto para instalar en espacios húmedos, al tener el grado de protección IP20.
- En el montaje tiene que utilizarse también la brida estanca del marco de cubierta.
- Con mayor presión de apriete del estribo de toma de tierra comprobado según la TNO (Organización Holandesa para la Investigación Científica Aplicada)
- Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) según IEC 60884-1.

En la entrega

- Se adjunta la placa de rotulación "EDV".
