









## Base de enchufe SCHUKO de 16 A y 250 V~ sin garras de fijación System 55



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 blanco crema brillante	4466 01	10	21	4010337095088
 blanco brillante	4466 03	10	21	4010337095101
 blanco mate	4466 27	10/100	21	4010337095125
 antracita	4466 28	10/100	11	4010337095132
 color aluminio	4466 26	10	11	4010337095118
 negro mate	4466 005	10/100	11	4010337095071
 gris mate	4466 015	1/5	11	4010337095095
 acero inoxidable	4466 600	10	11	4010337095149

## Características

- Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja.
- Menor profundidad de montaje.
- Palanca de liberación grande y ergonómica.
- Sólido arco de conexión a tierra con pasadores macizos de conexión a tierra.
- Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión.
- Base de termoplástico resistente a la rotura.

---

## Datos técnicos

Profundidad de instalación:	32 mm
Material conductor:	rígido y flexible
Sección de conexión	
- Para conductores de:	1,5 mm <sup>2</sup> a 2,5 mm <sup>2</sup>

---