









**Base de enchufe con toma de tierra de 16 A y 250 V~,  
tapa abatible y protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus)  
System 55**



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 blanco crema brillante	4488 01	10	01	4010337095804
 blanco brillante	4488 03	10	01	4010337095835
 blanco mate	4488 27	10	01	4010337095859
 antracita	4488 28	10	11	4010337095866
 color aluminio	4488 26	10	11	4010337095842
 negro mate	4488 005	1/5	11	4010337095798
 gris mate	4488 015	10	11	4010337095811
 acero inoxidable	4488 600	1/5	11	4010337095873

## Características

- Con bornes enchufables.
- El anillo de fijación está conectado a tierra con las garras de fijación y con tornillos de garras.
- Fijación rápida (aprox. 3,5 vueltas por garra de fijación).
- Garras de expansión encapsuladas.
- Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH.
- Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja.
- Menor profundidad de montaje.
- Palanca de liberación grande y ergonómica.
- Sólido arco de conexión a tierra con pasadores macizos de conexión a tierra.
- Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión.
- Base de termoplástico resistente a la rotura.

---

## Datos técnicos

Profundidad de instalación:	29 mm
Material conductor:	rígido y flexible
Sección de conexión	
- Para conductores de:	1,5 mm <sup>2</sup> a 2,5 mm <sup>2</sup>
Temperatura ambiente	
- protección ampliada contra contacto accidental:	de 0 °C a +45 °C

---

## Notes

- Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) según IEC 60884-1.
-