








**Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus), sin garras de fijación System 55**



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 blanco crema brillante	4755 01	10	01	4010337093879
 blanco brillante	4755 03	10	01	4010337093893
 blanco mate	4755 27	10/100	01	4010337093916
 antracita	4755 28	10	11	4010337093923
 color aluminio	4755 26	1/5	11	4010337093909
 negro mate	4755 005	10	11	4010337093862
 gris mate	4755 015	1/5	11	4010337093886

## Características

- Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja.

- Menor profundidad de montaje.
- Palanca de liberación grande y ergonómica.
- Sólido arco de conexión a tierra con pasadores macizos de conexión a tierra.
- Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión.
- Base de termoplástico resistente a la rotura.

---

## Datos técnicos

Profundidad de instalación:	32 mm
Material conductor:	rígido y flexible
Sección de conexión - Para conductores de:	1,5 mm <sup>2</sup> a 2,5 mm <sup>2</sup>
Temperatura ambiente - protección ampliada contra contacto accidental:	de 0 °C a +45 °C

---

## Notes

- Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) según IEC 60884-1.
-