









Reloj de persianas y temporizador Display System 3000



| Especificación | Ref. | UE | SP | EAN |
|--|----------|-----|----|---------------|
|  blanco crema brillante | 5366 01 | 1/5 | 02 | 4010337027430 |
|  blanco brillante | 5366 03 | 1/5 | 02 | 4010337027447 |
|  blanco mate | 5366 27 | 1/5 | 02 | 4010337027461 |
|  antracita | 5366 28 | 1/5 | 02 | 4010337027478 |
|  color aluminio | 5366 26 | 1/5 | 02 | 4010337027454 |
|  negro mate | 5366 005 | 1/5 | 02 | 4010337037484 |
|  gris mate | 5366 015 | 1/5 | 02 | 4010337087243 |
|  acero inoxidable (pintado) | 5366 600 | 1/5 | 02 | 4010337027485 |

Características

- Manejo mediante superficie del sensor capacitiva.
- Programación rápida para la adopción de la hora actual como hora de ejecución/hora de conmutación programada.
- Cambio automático de horario de verano/invierno, desconectable.
- Conmutación en los tiempos de movimiento a la salida y a la puesta del sol (función astronómica) ajustable para 18 países.
- Horario astral para tiempos de movimiento a la salida y a la puesta del sol ajustable de forma individual ± 2 horas.
- La función de bloqueo bloquea el manejo del dispositivo auxiliar y desactiva el modo automático.
- La pantalla se desconecta después de 2 minutos, es posible la visualización permanente de la hora actual.
- Programación de horas de subida y de bajada, o de dos horas de conexión y desconexión para los intervalos semanales de lunes a viernes y de sábado a domingo.

Datos técnicos

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Precisión | |
| - por mes: | ± 10 s |
| Reserva de funcionamiento: | aprox. 4 h |
| Temperatura ambiente: | de -5 °C a $+45$ °C |
