

Reloj de persianas y temporizador Display System 3000



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 blanco crema brillante	5366 01	1/5	02	4010337027430
 blanco brillante	5366 03	1/5	02	4010337027447
 blanco mate	5366 27	1/5	02	4010337027461
 antracita	5366 28	1/5	02	4010337027478
 color aluminio	5366 26	1/5	02	4010337027454
 negro mate	5366 005	1/5	02	4010337037484
 gris mate	5366 015	1/5	02	4010337087243
 acero inoxidable (pintado)	5366 600	1/5	02	4010337027485

Características

- Manejo mediante superficie del sensor capacitiva.
- Programación rápida para la adopción de la hora actual como hora de ejecución/hora de conmutación programada.
- Cambio automático de horario de verano/invierno, desconectable.
- Conmutación en los tiempos de movimiento a la salida y a la puesta del sol (función astronómica) ajustable para 18 países.
- Horario astral para tiempos de movimiento a la salida y a la puesta del sol ajustable de forma individual ± 2 horas.
- La función de bloqueo bloquea el manejo del dispositivo auxiliar y desactiva el modo automático.
- La pantalla se desconecta después de 2 minutos, es posible la visualización permanente de la hora actual.
- Programación de tiempo de desplazamiento de subida y de bajada, o de dos horas de conexión y desconexión para los intervalos semanales de lunes a viernes y de sábado a domingo.

Datos técnicos

Precisión	
- por mes:	± 10 s
Reserva de funcionamiento:	aprox. 4 h
Temperatura ambiente:	de -5 °C a +45 °C
