









Módulo de superficie de detector de movimiento System 3000, 1,10 m Standard con TFI System 55



| Especificación | Ref. | UE | SP | EAN |
|---|----------|-----|----|---------------|
|  blanco crema brillante | 5379 01 | 1/5 | 02 | 4010337124801 |
|  blanco brillante | 5379 03 | 1/5 | 02 | 4010337124818 |
|  blanco mate | 5379 27 | 1/5 | 02 | 4010337124832 |
|  antracita | 5379 28 | 1/5 | 02 | 4010337124849 |
|  color aluminio | 5379 26 | 1/5 | 02 | 4010337124825 |
|  gris mate | 5379 015 | 1/5 | 02 | 4010337124863 |
|  negro mate | 5379 005 | 1/5 | 02 | 4010337124856 |
|  acero inoxidable | 5379 600 | 1/5 | 02 | 4010337124962 |

Características

- Conmutación automática de iluminación en función del movimiento térmico y de la luminosidad ambiente.
- Funcionamiento con mecanismo de conmutación, regulación o de dispositivo auxiliar System 3000 de 3 hilos.
- Ampliación del área de detección en combinación con mecanismo de dispositivo auxiliar de 3 hilos.
- Tiempo de funcionamiento por inercia ajustable
- Valor límite de luminosidad regulable.
- Sensibilidad ajustada de forma fija al 75 %.
- Si se conecta al mecanismo principal un mecanismo de dispositivo auxiliar System 3000 con módulo de superficie de mando o pulsador mecánico, la iluminación puede permanecer conectada o regularse durante el tiempo de retardo.

Con mecanismo de regulación System 3000

- Conectar con la última luminosidad aplicada o luminosidad de encendido guardada.
- La luminosidad de conexión solo puede guardarse de forma permanente mediante mecanismo de dispositivo auxiliar System 3000 con módulo de superficie de mando.

Datos técnicos

| | |
|---|--------------------|
| Angulo de detección: | 180° |
| Tiempo de funcionamiento por inercia - ajustable: | 10 s a 30 min |
| Valor de luminosidad - ajustable: | aprox. 5 a 500 lx |
| - fijo: | Modo diurno |
| Sensibilidad - ajuste fijo al: | 75 % |
| Grado de protección - System 55, Gira F100: | IP20 |
| - TX_44: | IP44 |
| Altura de montaje hasta 1,10 m - Área de detección hacia adelante: | 32 m como máx. |
| - Alcance en cada lado: | 19 m como máx. |
| Temperatura ambiente: | de -20 °C a +45 °C |

Notes

- El campo de detección está dispuesto en horizontal y, si se usa en el exterior, puede no tener límite. Por lo tanto, en el exterior compruebe que el lugar de montaje es adecuado o utilice el módulo de superficie de detector de movimiento de 2,20 m.

En la entrega

- El volumen de suministro incluye un obturador insertable para limitar el alcance de detección.