


Insert de capot informatique pour technique jack modulaire AMP



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 2x	0039 00	5/25	5,93	01	4010337039006

Indications

- Convient pour:

AMP 6 pôles 1116603-1 sans outils cat.3

AMP 8 pôles 1116515-1 cat.5e blindé

AMP 8 pôles 1116604-1 sans outils cat.5e non blindé

AMP 8 pôles 1339015-1 sans outils cat.5e blindé

AMP 8 pôles 1375055-1 SL cat.6 non blindé

AMP 8 pôles 1375188-1 SL cat.6 blindé

Kannegieter BICC Brand Rex Snap-In-Jacks RJ45

Krone Inline RJ45 blindé/non blindé

AMP SL Series RJ45 Jack cat.5E

AMP TWIST-7AS SL Jack 8 pôles 1711441-1 blindé cat.7A

AMP TWIST-7AS SL Jack 8 pôles 1711437-1 blindé cat.7A

AMP TWIST-6S SL Jack 8 pôles 1711160-1 blindé cat.6

AMP TWIST-6S SL Jack 8 pôles 1711342-1 blindé cat.6

AMP TWIST-6AS SL Jack 8 pôles 1711592-1 blindé cat.6A

AMP TWIST-6AS SL Jack 8 pôles 1711716-1 blindé cat.6A

AMP LC LWL Duplex Adapter

AMP MT RJ Fibre optique Duplex.

- La deuxième ouverture peut être refermée.