

Insert de capot informatique pour connecteurs de haut-parleur WBT (+/-) haut de gamme



| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|---|---------|-----|----------------|----|---------------|
|  | 0091 00 | 5 | 58,22 | 01 | 4010337091004 |

Caractéristiques

- Pour un raccordement professionnel de câbles de haut-parleur jusqu'à max. 10 mm² par pincement sous écrou de serrage ou fiche banane de 4 mm.

Caractéristiques techniques

Matériau: Cuivre OFC doré 24 carats

Résistance de contact

- Fixation par serrage: $\leq 0,1 \text{ m}\Omega$

- Fiche banane standard: $\leq 0,15 \text{ m}\Omega$