

**Interrupteur 10/250~  
avec plaque de montage et adaptateur K/P25  
Disjoncteur à 2 pôles**



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc crème	0102 10	10	26,70	13	4010337102106
 blanc	0102 11	10	26,70	13	4010337102113

### Caractéristiques techniques

section de raccordement  
- pour conducteurs rigides et flexibles  
jusqu'à: 2,5mm<sup>2</sup>

Puissance nominale  
- LEDi/ CFLi: 100 W

### Indications

- À raccorder aussi en éclairable.