

**Interrupteur à bascule 10 AX 250 V~
Disjoncteur à 2 pôles**



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc crème	0102 12	1	25,05	13	4010337102120

Caractéristiques techniques

section de raccordement
- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à: 2,5mm²

Puissance nominale
- LEDi/ CFLi: 100 W

Indications

- Les appareils suivants sont livrés sans plaque de montage.
- À raccorder aussi en éclairable.