


**Prise SCHUKO 16 A 250 V~ à clapet
avec cache rouge et impression "WSV" (autre alimentation de sécurité)**



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 rouge brillant	0104 02	1/5	19,59	01	4010337104025

Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement:	32 mm
section de raccordement - Pour les conducteurs de:	1,5 mm ² à 2,5 mm ²

Indications

- Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre
- En relation avec le set de joints et le cadre de finition (1x à 5x) des gammes d'interrupteurs Standard 55 et Gira E2, on peut installer les prises SCHUKO à clapet protégées contre l'eau au degré de protection IP44.
- Les socles des prises de courant avec contact de terre latéral (SCHUKO) sont de couleurs différentes selon le type.