

**Interrupteur à bascule 10 AX 250 V~  
Interrupteur de série**

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc crème	0105 12	10	19,54	13	4010337105121

**Caractéristiques techniques**

section de raccordement  
- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à: 2,5mm<sup>2</sup>

Puissance nominale  
- LEDi/ CFLi: 100 W

**Indications**

- Les appareils suivants sont livrés sans plaque de montage.