

Interrupteur à bascule 10 AX 250 V~ Interrupteur va-et-vient universel



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc crème	0106 12	10	15,19	13	4010337106128
 blanc	0106 14	1	15,19	13	4010337106142

Caractéristiques techniques

section de raccordement
- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à: 2,5mm²

Puissance nominale
- LEDi/ CFLi: 100 W

Indications

- Les appareils suivants sont livrés sans plaque de montage.
- À raccorder aussi en éclairable.