


**Interrupteur à bascule 10 AX 250 V~  
avec zone d'inscription  
Interrupteur permutateur**



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 gris	0107 31	1	47,72	14	4010337107316

#### Caractéristiques techniques

section de raccordement  
- pour conducteurs rigides et flexibles  
jusqu'à: 2,5mm<sup>2</sup>

Puissance nominale  
- LEDi/ CFLi: 100 W

#### Indications

- À raccorder aussi en éclairable.

#### Etendue de la livraison

- Étiquette vierge fournie.