


**Interrupteur à bascule 10 AX 250 V~(partie supérieure de boîtier)
Interrupteur permutateur**



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 gris	0107 35	10	22,75	14	4010337107354

Caractéristiques techniques

section de raccordement
- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à: 2,5mm²

Puissance nominale
- LEDi/ CFLi: 100 W

Indications

- A condition que la livraison soit possible.
- À raccorder aussi en éclairable.