



**Module d interrupteur de commande à bascule 10 AX 250 V~ avec lampe néon 230 V
Disjoncteur à 2 pôles**



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 Disjoncteur à 2 pôles	0112 00	10	32,67	01	4010337112006

Caractéristiques techniques

Profondeur d encastrément:	28 mm
section de raccordement - pour conducteurs rigides et souples jusqu à:	2,5 mm ²
Puissance nominale - LEDi/ CFLi:	100 W

Indications

- Peut également être branché avec éclairage.