

**Interrupteur de commande à bascule 10 AX 250 V
avec plaque de montage et adaptateur K/P25
Disjoncteur à 2 pôles**



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc crème	0112 10	1	42,40	13	4010337112105
 blanc	0112 11	10	42,40	13	4010337112112

Caractéristiques

- Avec élément de lampe néon.

Caractéristiques techniques

section de raccordement
- pour conducteurs rigides et flexibles
jusqu'à: 2,5mm²

Puissance nominale
- LEDi/ CFLi: 100 W

Indications

- À raccorder aussi en éclairable.