catalogue.gira.com

© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Tous droits réservés

www.gira.com

Interrupteur de commande à bascule 10 AX 250 V avec plaque de montage et adaptateur K/P25 Disjoncteur à 2 pôles



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc crème	0112 10	1	42,40	13	4010337112105
blanc	0112 11	10	42,40	13	4010337112112

Caractéristiques

- Avec élément de lampe néon.

Caractéristiques techniques

section de raccordement

- pour conducteurs rigides et flexibles

jusqu'à:

2,5mm²

Puissance nominale

- LEDi/ CFLi: 100 W

Indications

- À raccorder aussi en éclairable.