

## Interrupteur de commande 10 AX 250 V~ Disjoncteur à 2 pôles



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc crème	0112 12	1	40,77	13	4010337112129

### Caractéristiques

- Avec élément de lampe néon.

### Caractéristiques techniques

section de raccordement  
- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à: 2,5mm<sup>2</sup>

Puissance nominale  
- LEDi/ CFLi: 100 W

### Indications

- Les appareils suivants sont livrés sans plaque de montage.  
- À raccorder aussi en éclairable.