


**Interrupteur de commande 10 AX 250 V~ avec zone d'inscription (partie inférieure et supérieure de boîtier)
Disjoncteur à 2 pôles**



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 gris	0112 31	1	56,69	14	4010337112310

Caractéristiques

- Avec élément d'éclairage néon.

Caractéristiques techniques

section de raccordement
- pour conducteurs rigides et souples jusqu'à: 2,5 mm²

Puissance nominale
- LEDi/ CFLi: 100 W

Indications

- Peut également être branché avec éclairage.

Etendue de la livraison

- Une étiquette de marquage vierge est jointe.
- Etiquette "Chauffage marche/arrêt", "VERWARMING AAN/UIT" est ajouté.