


**Interrupteur de commande à bascule 10 AX 250 V~avec zone d'inscription (partie supérieure de boîtier)  
Disjoncteur à 2 pôles**



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 gris	0112 35	10	40,54	14	4010337112358

### Caractéristiques

- Avec élément de lampe néon.

### Caractéristiques techniques

section de raccordement  
- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à: 2,5mm<sup>2</sup>

Puissance nominale  
- LEDi/ CFLi: 100 W

### Indications

- A condition que la livraison soit possible.  
- À raccorder aussi en éclairable.

### Etendue de la livraison

- Pann. d'inscr. "Chauffage marche/arrêt", "VERWARMING AAN/UIT" est ajouté.  
- L'élément de lampe néon 230 V~ 1,5 mA est comprise dans la livraison.