

**Interrupteur de commande10 AX 250 V~
Interrupteur va-et-vient universel**

| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|--|---------|-----|----------------|----|---------------|
|  blanc crème | 0116 12 | 1 | 30,46 | 13 | 4010337116127 |

Caractéristiques

- Avec élément de lampe néon.

Caractéristiques techniques

section de raccordement
- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à: 2,5mm²

Puissance nominale
- LEDi/ CFLi: 100 W

Indications

- Les appareils suivants sont livrés sans plaque de montage.
- À raccorder aussi en éclairable.