

Bouton-poussoir 10 AX 250 V~ avec bascule droite et fenêtre de contrôle Inverseur unipolaire



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc	0120 66	1/5	27,39	13	4010337120667
 anthracite	0120 67	1/5	31,00	13	4010337120674
 teinte alu	0120 65	1/5	31,00	13	4010337120650

Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement:	28 mm
section de raccordement - pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à:	2,5mm ²

Indications

- Avec guidage de l'utilisateur palpable.
- Protection antivol par pièce de serrage vissée en option. Il n'est alors pas nécessaire de cheviller le cadre de finition.
- Assorti aux interrupteurs-poussoirs par la position verticale de la manette.
- À raccorder aussi en éclairable.