



## Interrupteur-poussoir de commande 10 AX 250 V~ avec bascule Disjoncteur à 2 pôles



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc brillant	0122 112	1/5	46,74	01	4010337043782

### Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement:	28 mm
section de raccordement - pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à:	2,5mm <sup>2</sup>
Puissance nominale - LEDi/ CFLi:	100 W

### Indications

- À raccorder aussi en éclairable.
- A condition que la livraison soit possible.

### Etendue de la livraison

- L élément de lampe néon 230 V~, 1,5 mA est compris dans la livraison.