







**Interrupteur-poussoir de commande 10 AX 250 V~avec bascule droite
Interrupteur va-et-vient universel**

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc brillant	0124 201	1/5	34,39	01	4010337052715
 blanc satiné	0124 27	1/5	34,39	01	4010337029403
 anthracite	0124 28	1/5	34,92	11	4010337029427
 teinte alu	0124 26	1	38,04	11	4010337029410
 noir mat	0124 005	1	38,04	11	4010337037958
 acier inoxydable	0124 600	1	45,16	11	4010337021230

Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement:	28 mm
section de raccordement - pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à:	2,5mm ²
Puissance nominale - LEDi/ CFLi:	100 W

Indications

- À raccorder aussi en éclairable.
 - A condition que la livraison soit possible.
-

Etendue de la livraison

- L élément de lampe néon 230 V~, 1,5 mA est compris dans la livraison.
-